

Click-Ductor koolborstels en glij schoenen C7

Productinformatie



CL7-7-35/GS



Gliding shoe with wheel set
for type 'GS'-collector trolleys

Algemeen:

De stroomafnemers van de serie CL7-../G zijn standaardvoorzien van koolborstels volgens de producttekeneing en tabel.


De borstels zijn geschikt tot 35A. De borstels in de posities 4 en 5 zijn beiden als dubbele borstels ("twinborstels") uitgevoerd. Twin-borstels zijn kleiner dan de overige borstels en kunnen gezamenlijk tot 35A opnemen. Voordelen van deze constructie zijn een perfect gebalanceerde stroomafnemer. Glij schoenen worden zeer eenvoudig aangebracht aan de stroomafnemer d.m.v. een zwaluwstaartverbinding. Per stroomafnemer zijn er 4 stuks benodigd.

Er zijn speciale glij schoenen ('GS') voor hoge snelheden.

... [Read more](#)

Click-Ductor koolborstels en glij schoenen C7

Maattekening



Schedule brush positions
in CL7..G

Technische gegevens

Code	Koolborstel - types - toepassing	Koolborstel types - borstelpositie in collector trolley	Standard carbon brushes for normal conductors
1331930	Gliding shoe	4 pcs. per trolley	1.331.930
1410521	Ground brush	7	C91A
1410601	Phase brush** twin	4 and 5	C91D
1411021	Phase brush** norm.	1,2,3 and 6	K91P
2130105.B0000	Gliding shoe for 'GS'	4 pcs. per trolley	2130105.B0000